

HOLEX**Paralelný zverák, Šírka čeluste: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967420 120
GTIN	4045197694362
Trieda položky	92H

Popis**Prevedenie:****Celé z ocele – zaručene nerozbitné. Otváranie smerom dopredu.**

S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami.

Vreteno s trapézovým závitom, zakryté a chránené proti znečisteniu. Dvojité prizmatické vedenie s možnosťou prestavenia.

So nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.

S drážkovanými, tvrdými upínacími čelustami (nevymeniteľnými).

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Technický opis

Hĺbka upnutia	65 mm
Rozsah upnutia	120 mm
Hmotnosť	9 kg
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu

Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	20 - 55 mm
Šírka čeluste	120 mm
vymeniteľné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 120	967724 120
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Výškovo nastaviteľný stojan pre zveráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 vhodné pre zverák veľk. 120	967540 120
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 120	967723 120
Podložka pod zverák	967330
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 120	967711 120
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 120	967722 120