

BROCKHAUS[HEUER

Paralelný zverák „Heuer-Front“ s vymeniteľnými čelustami, Šírka čeluste: 120mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	967360 120
GTIN	2050002047686
Trieda položky	93Q

Popis

Prevedenie:

Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.

Otvorenie smerom dopredu. S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné vreteno **s dvojitým trapézovým** závitom na rýchle otváranie a zatváranie čelustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými ocelovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách. So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.

Vložené upínacie čeluste, povrchovo kalené. Jedna strana **vrúbkovaná**, druhá **hladká**.

Obojstranné a vymeniteľné.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacích skrutiek na montáž na pracovnú dosku.

Povrchová úprava farby:

Tepanie modré, **práškovy nanášaný lak.**

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Technický opis

Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Rozsah upnutia	150 mm

Hĺbka upnutia	65 mm
Hmotnosť	9 kg
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	16 - 55 mm
Šírka čeluste	120 mm
Séria	Heuer Front
vymeniteľné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Výškovo nastaviteľný stojan pre zveráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 vhodné pre zverák veľk. 120	967540 120
Pár magnetických čelustí zveráka Hliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 120	967724 120
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 120	967711 120
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 120	967390 120
Pár náhradných čelustí so skrutkami pre „Heuer Front“ Šírka čeluste 120	967405 120
Podložka pod zverák	967330
Pár magnetických čelustí zveráka Hliník, profilovaný Šírka čeluste 120	967722 120
Pár magnetických čelustí zveráka Hliník, hranol Šírka čeluste 120	967723 120