

HOLEX**Paralelný zverák, Šírka čeluste: 140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967420 140
GTIN	4045197694379
Trieda položky	92H

Popis**Prevedenie:****Celé z ocele – zaručene nerozbitné. Otváranie smerom dopredu.**

S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami.

Vreteno s trapézovým závitom, zakryté a chránené proti znečisteniu. Dvojité prizmatické vedenie s možnosťou prestavenia.

So nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.

S drážkovanými, tvrdými upínacími čelustami (nevymeniteľnými).

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Technický opis

Hmotnosť	16 kg
Rozsah upnutia	180 mm
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Hĺbka upnutia	90 mm
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu

Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	20 - 80 mm
Šírka čeluste	140 mm
vymeniteľné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Podložka pod zverák	967330
Výškovo nastaviteľný stojan pre zveráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 vhodné pre zverák veľk. 140	967540 140
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 140	967722 140
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 140	967711 140
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 140	967724 140
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 140	967723 140
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250