

BROCKHAUS[HEUER

Paralelný zverák „Heuer-Front“ s vymeniteľnými čelustami, Šírka čeluste: 140mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	967360 140
GTIN	2050002047693
Trieda položky	93Q

Popis

Prevedenie:

Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.

Otvorenie smerom dopredu. S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné vreteno s **dvojitým trapézovým** závitom na rýchle otváranie a zatváranie čelustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými ocelovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách. So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.

Vložené upínacie čeluste, povrchovo kalené. Jedna strana **vrúbkovaná**, druhá **hladká**.

Obojstranné a vymeniteľné.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacích skrutiek na montáž na pracovnú dosku.

Povrchová úprava farby:

Tepanie modré, **práškovy nanášaný lak.**

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Technický opis

Rozsah upnutia	200 mm
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu

Hĺbka upnutia	80 mm
Hmotnosť	16 kg
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	27 - 70 mm
Šírka čeluste	140 mm
Séria	Heuer Front
vymeniteľné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zveráka Hliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 140	967724 140
Pár náhradných čelustí so skrutkami pre „Heuer Front“ Šírka čeluste 140	967405 140
Podložka pod zverák	967330
Pár magnetických čelustí zveráka Hliník, profilovaný Šírka čeluste 140	967722 140
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 140	967711 140
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 140	967390 140
Výškovo nastaviteľný stojan pre zveráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 vhodné pre zverák veľk. 140	967540 140
Pár magnetických čelustí zveráka Hliník, hranol Šírka čeluste 140	967723 140