

**Garant****Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967000, vhodné pre zverák veľk.: 100**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	967500 100
GTIN	4045197694423
Trieda položky	91J

## Popis

### Prevedenie:

Stabilná a vysokopevnosťná **kovaná časť**/ocelová konštrukcia. Veľmi hladký chod a presné vedenie vďaka komponentom obrábanym na CNC. Mimoriadne silné upínanie vďaka špeciálnemu upínaciu prípravku. Vstavaná plynová tlaková pružina zabezpečuje vyrovnanie hmotnosti pri nastavovaní výšky zveráka. Rýchle upnutie v ľubovoľnej polohe pomocou **bezpečnostnej upínacej páky**.

### Výhoda:

Zverák je možné v spojení so zariadením na nastavenie výšky otáčať o 360° **bez prídavnej otočnej dosky**, aby sa obrobok dostal do najvýhodnejšej pracovnej polohy. Pri všetkých výškových a otáčavých pohyboch je zachovaná bezpečnostná vzdialenosť 25 mm požadovaná v norme DIN 31001 časť 1.

### Použitie:

Na nastavenie ideálnej výšky zveráka s centimetrovou presnosťou (dôležité najmä v učebniach a školských dielňach).

### Vhodné pre:

Paralelné zveráky **GARANT č. 967000**.

### Rozsah balenia:

Vrát. všetkých upevňovacích skrutiek na montáž na pracovný stôl.

**Povrchová úprava farby:**

Striebornó-sivá

**Upozornenie:**

Výškovo nastaviteľný stojan vhodný aj pre zveráky GARANT-L a originálne zveráky LEINEN (nie pre LEINEN-JUNIOR č. 967060).

---

**Technický opis**

Rozsah prestavenia výšky	242 mm
prestavitel'né nad dosku pracovného stola	93 - 335 mm
Hmotnosť	11,8 kg
vhodné pre zverák veľk.	100
Druh produktu	Výškovo nastaviteľný stojan