

**Garant****Upichovacia planžeta eco spevnené, pravé, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w: 32/3Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273864 32/3L
GTIN	4045197983558
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

S ekologickým chladením priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Vhodné pre:**

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo VDI držiak 319133.

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

Vzhľadom na konštrukciu nie je kompatibilný s upínačmi EWS č. 319148 a 319149.

**Technický opis**

Výška h <sub>1</sub>	25 mm
Šírka zápichu w	3 mm
pre maximálny Ø obrobka	90 mm
Séria	Eco
Výška planžety h <sub>5</sub>	32 mm
Celková dĺžka L	122 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie

Druh produktu

Upichovacia planžeta