

**Garant****Upichovacia planžeta eco spevnené, pravé, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w: 32/3mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273864 32/3
GTIN	4045197983541
Trieda položky	21W

## Popis

**Prevedenie:**

S ekologickým chladením priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Vhodné pre:**

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo VDI držiak 319133.

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

Vzhľadom na konštrukciu nie je kompatibilný s upínačmi EWS č. 319148 a 319149.

## Technický opis

Výška planžety h <sub>5</sub>	32 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Výška h <sub>1</sub>	25 mm
Séria	Eco
pre maximálny Ø obrobka	65 mm
Celková dĺžka L	109,5 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie

Druh produktu

Upichovacia planžeta