

Garant**Upichovacia planžeta eco spevnené, ľavé, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w: 32/3Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273865 32/3L
GTIN	4045197983572
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

S ekologickým chladením priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Vhodné pre:

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo VDI držiak 319132.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

Vzhľadom na konštrukciu nie je kompatibilný s upínačmi EWS č. 319148 a 319149.

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť. Od hĺbky vpichu 19,5 mm prichádza druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

Technický opis

Výška planžety h ₅	32 mm
Séria	Eco
pre maximálny Ø obrobka	90 mm
Výška h ₁	25 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Celková dĺžka L	122 mm
Druh použitia	ľavé

Vnútorné chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta