

BROCKHAUS | HEUER

Paralelný zverák „Heuer-Front“, Šírka čeluste: 140mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967350 140
GTIN	2050002047655
Trieda položky	93Q

Popis**Prevedenie:****Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.**

Otvorenie smerom dopredu. S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné vreteno **s dvojitým trapézovým** závitom na rýchle otváranie a zatváranie čelustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými ocelovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách. So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.

Drážkované, starostlivo povrchovo kalené upínacie čeluste, nevymeniteľné.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacích skrutiek na montáž na pracovnú dosku.

Povrchová úprava farby:

Tepanie modré, **práškovo nanášaný lak.**

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Technický opis

Hmotnosť	16 kg
Hĺbka upnutia	80 mm
Rozsah upnutia	200 mm
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ

Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	27 - 70 mm
Šírka čeluste	140 mm
Séria	Heuer Front
vymeniteľné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 140	967724 140
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 140	967723 140
Výškovo nastaviteľný stojan pre zveráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 vhodné pre zverák veľk. 140	967540 140
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 140	967711 140
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 140	967722 140
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 140	967390 140
Podložka pod zverák	967330