

BROCKHAUS[HEUER

Paralelný zverák „Heuer-Front“ s vymeniteľnými čelustami, Šírka čeluste: 160mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	967360 160
GTIN	2050002047709
Trieda položky	93Q

Popis

Prevedenie:

Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.

Otvorenie smerom dopredu. S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné vreteno s **dvojitým trapézovým** závitom na rýchle otváranie a zatváranie čelustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými ocelovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách. So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.

Vložené upínacie čeluste, povrchovo kalené. Jedna strana **vrúbkovaná**, druhá **hladká**.

Obojstranné a vymeniteľné.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacích skrutiek na montáž na pracovnú dosku.

Povrchová úprava farby:

Tepanie modré, **práškovy nanášaný lak**.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Technický opis

Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Rozsah upnutia	225 mm

Hĺbka upnutia	100 mm
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Hmotnosť	27 kg
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	27 - 100 mm
Šírka čeluste	160 mm
Séria	Heuer Front
vymeniteľné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zveráka Hliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 160	967724 160
Podložka pod zverák	967330
Pár magnetických čelustí zveráka Hliník, profilovaný Šírka čeluste 160	967722 160
Pár náhradných čelustí so skrutkami pre „Heuer Front“ Šírka čeluste 160	967405 160
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 160/180	967390 160/180
Pár magnetických čelustí zveráka Hliník, hranol Šírka čeluste 160	967723 160
Výškovo nastaviteľný stojan pre zveráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 vhodné pre zverák veľk. 160/180	967540 160/180
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 160	967711 160