

HOLEX**Paralelný zverák, Šírka čeluste: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967420 160
GTIN	4045197694386
Trieda položky	92H

Popis**Prevedenie:****Celé z ocele – zaručene nerozbitné. Otváranie smerom dopredu.**

S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami.

Vreteno s trapézovým závitom, zakryté a chránené proti znečisteniu. Dvojité prizmatické vedenie s možnosťou prestavenia.

So nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.

S drážkovanými, tvrdými upínacími čelustami (nevymeniteľnými).

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Technický opis

Hmotnosť	27 kg
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Hĺbka upnutia	100 mm
Rozsah upnutia	210 mm

Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	25 - 100 mm
Šírka čeluste	160 mm
vymeniteľné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 160	967723 160
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 160	967711 160
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 160	967724 160
Podložka pod zverák	967330
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 160	967722 160
Výškovo nastaviteľný stojan pre zveráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 vhodné pre zverák veľk. 160/180	967540 160/180