

BROCKHAUS | HEUER

Paralelný zverák „Heuer-Front“ s otočnou doskou a vymeniteľnými čelustami, Šírka čeluste: 160mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	967380 160
GTIN	2050002047785
Trieda položky	93Q

Popis

Prevedenie:

Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.

Otvorenie smerom dopredu. S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné vreteno **s dvojitým trapézovým** závitom na rýchle otváranie a zatváranie čelustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými ocelovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách. So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.

Vložené upínacie čeluste, povrchovo kalené. Jedna strana **vrúbkovaná**, druhá **hladká**.

Obojstranné a vymeniteľné.

Otočná platňa plynule otočiteľná o 360° a spoľahlivá aretácia v akejkolvek polohe.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacích skrutiek na montáž na pracovnú dosku.

Povrchová úprava farby:

Tepanie modré, **práškově nanášaný lak**.

Technický opis

Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Materiál	zápustkovo kovaná ocel'
Šírka čeluste	160 mm

Séria	Heuer Front
vymeniteľné čeluste	áno
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 160	967722 160
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 160	967724 160
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 160	967723 160
Pár náhradných čelustí so skrutkami pre „Heuer Front“ Šírka čeluste 160	967405 160
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 160	967711 160
Podložka pod zverák	967330