



## Momentový skrutkovač s digitálnym displejom, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3, Maximálny ťahovací moment: 50cNm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659913 50
GTIN	7610733276318
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

**Rukoväť** s elastomérovou povrchovou úpravou, ktorá je šetrná k pokožke, uľahčuje prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrými alebo masnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Nastavenie krútiaceho momentu **bez náradia** ťahaním a otáčaním krytky. Nastavená hodnota krútiaceho momentu sa zobrazuje v zobrazovacom okienku (**digitálny displej na konci rukoväti**). Vstavaná elektronika s rozhraním NFC. Vymeniteľná batéria pre zákazníka (gombíkový akumulátor CR 1/3 N; 3V). **Merné jednotky:** Nm, lbfft.

**Držiak bitu s magnetom** na upnutie bitov C 6,3.

#### Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

### Technický opis

Maximálny ťahovací moment	50 cNm
Rozlíšenie	1 cNm
Uchytenie bitu	D 6,3

Rozsah krútiaceho momentu	0,1 - 0,5 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 50 cNm
Ukazovateľ	digitálna
Spätná väzba	s vypínaním
Merací proces	Krútiaci moment
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Norma	DIN EN ISO 6789
Hmotnosť	72 g
Nastavenie hodnoty spúšťania	digitálny, nastaviteľný
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Celková dĺžka L	127,5 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Kalibrácia	O1
Smer vŕhovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Označenie výrobcu	DigiTorque V2
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

## Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20

