



Momentový skrutkovač s digitálnym displejom, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3, Maximálny ťahovací moment: 200cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659913 200
GTIN	7610733276325
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s elastomérovou povrchovou úpravou, ktorá je šetrná k pokožke, uľahčuje prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrými alebo masnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Nastavenie krútiaceho momentu **bez náradia** ťahaním a otáčaním krytky. Nastavená hodnota krútiaceho momentu sa zobrazuje v zobrazovacom okienku (**digitálny displej na konci rukoväti**). Vstavaná elektronika s rozhraním NFC. Vymeniteľná batéria pre zákazníka (gombíkový akumulátor CR 1/3 N; 3V). **Merné jednotky:** Nm, lbfft.

Držiak bitu s magnetom na upnutie bitov C 6,3.

Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Uchytenie bitu	D 6,3
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Ukazovateľ	digitálna

Rozsah krútiaceho momentu	0,4 - 2 Nm
Rozlíšenie	2 cNm
Maximálny ťahovací moment	200 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 200 cNm
Spätná väzba	s vypínaním
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Hmotnosť	114 g
Celková dĺžka L	146,5 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavenie hodnoty spúšťania	digitálny, nastaviteľný
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O1
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Meracia technika	mechanický
Označenie výrobcu	DigiTorque V2
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny ťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20

