

HOLEX**Paralelný zverák s vymeniteľnými čelustami, Šírka čeluste: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967430 120
GTIN	4045197694393
Trieda položky	92H

Popis**Prevedenie:****Celé z ocele – zaručene nerozbitné. Otváranie smerom dopredu.**

S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami.

Vreteno s trapézovým závitom, zakryté a chránené proti znečisteniu. Dvojité prizmatické vedenie s možnosťou prestavenia.

So nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.

S drážkovanými, tvrdenými upínacími čelustami (vymeniteľnými).

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Technický opis

Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Hmotnosť	9 kg
Hĺbka upnutia	65 mm
Rozsah upnutia	120 mm
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	20 - 55 mm
Šírka čeluste	120 mm

vymenitelné čeluste	áno
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Podložka pod zverák	967330
Pár náhradných čelustí so skrutkami pre č. 967430 Šírka čeluste 120	967440 120
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 120	967723 120
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 120	967711 120
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 120	967724 120
Výškovo nastaviteľný stojan pre zveráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 vhodné pre zverák veľk. 120	967540 120
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 120	967722 120