

**HOLEX****Paralelný zverák, Šírka čeluste: 140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967310 140
GTIN	4045197694348
Trieda položky	92H

**Popis****Prevedenie:****Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.****Otvorenie smerom dopredu, so zváranými čelustami na upínanie rúr.**

Frézované, povrchovo kalené upínacie čeluste. Vysoká hĺbka upnutia. Silné vreteno s trapézovým závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné vedenie; široký tvrdený povrch kovadliny.

**Rozsah balenia:**

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

**Upozornenie:**

Vhodná otočná doska č. 967280 veľk. 150.

**Technický opis**

Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Hmotnosť	18 kg
Rozsah upnutia	200 mm
Hĺbka upnutia	100 mm
Materiál	zápusťkovo kovaná oceľ
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	3/4 – 3.1/2 palec

Šírka čeluste	140 mm
Druh produktu	Paralelný zverák

## Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 140	967723 140
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 140	967724 140
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 140	967722 140
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 140	967711 140
Podložka pod zverák	967330
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 150	967280 150