

BROCKHAUS | HEUER

Paralelný zverák „Heuer-Front“ s otočnou doskou, Šírka čeluste: 100mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967370 100
GTIN	2050002047716
Trieda položky	93Q

Popis**Prevedenie:****Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.****Otvorenie smerom dopredu.** S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné vreteno **s dvojitým trapézovým** závitom na rýchle otváranie a zatváranie čelustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými ocelovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách. So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.

Drážkované, starostlivo povrchovo kalené upínacie čeluste, nevymeniteľné.

Otočná platňa plynule otočiteľná o 360° a spoľahlivá aretácia v akejkoľvek polohe.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacích skrutiek na montáž na pracovnú dosku.

Povrchová úprava farby:Tepanie modré, **práškovy nanášaný lak.****Technický opis**

Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Šírka čeluste	100 mm
Séria	Heuer Front

vymenitelné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 100	967724 100
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, hranol Šírka čeluste 100	967729 100
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, ryhovaný Šírka čeluste 100	967728 100
Pár magnetických čelustí zverákaPlst', hladké Šírka čeluste 100	967726 100
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Podložka pod zverák	967330
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 100	967723 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 100	967722 100
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 100	967711 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hladké, štandardné Šírka čeluste 100	967721 100
Pár magnetických čelustí zverákaGuma, hladké Šírka čeluste 100	967727 100