


HOLEX**Paralelný zverák, Šírka čeluste: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967420 100
GTIN	4045197694355
Trieda položky	92H

Popis**Prevedenie:****Celé z ocele – zaručene nerozbitné. Otváranie smerom dopredu.**

S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami.

Vreteno s trapézovým závitom, zakryté a chránené proti znečisteniu. Dvojité prizmatické vedenie s možnosťou prestavenia.

So nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.

S drážkovanými, tvrdými upínacími čelustami (nevymeniteľnými).

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Technický opis

Rozsah upnutia	100 mm
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Hĺbka upnutia	50 mm
Hmotnosť	5 kg
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ

Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	16 - 40 mm
Šírka čeluste	100 mm
vymeniteľné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zverákaPlst', hladké Šírka čeluste 100	967726 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 100	967724 100
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, hranol Šírka čeluste 100	967729 100
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, ryhovaný Šírka čeluste 100	967728 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 100	967723 100
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár magnetických čelustí zverákaGuma, hladké Šírka čeluste 100	967727 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 100	967722 100
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 100	967711 100
Podložka pod zverák	967330
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hladké, štandardné Šírka čeluste 100	967721 100