

Univerzálne upínacie zariadenie



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	967650
GTIN	2050001741554
Trieda položky	97G

Popis

Prevedenie:

Pomocou guľového kĺbu sa dá otáčať a natáčať do najvýhodnejšej pracovnej polohy. **Ocelový trň s vonkajším závitom M18 × 1,5 a vnútorným závitom M10** na upnutie vlastnoručne vyrobených montážnych alebo upínacích prípravkov. Guľový kĺb možno okamžite upnúť v akejkoľvek polohe pomocou rýchlopínacej páky. So skrutkovacou doskou na priskrutkovanie k pracovnej doske. Zliatina ľahkých kovov; lakovaná kladivkovou úpravou.

Vhodné pre:

Technické zveráky č. 967590, 967600, 967610.

Technický opis

Polohovacia skrutka vnútorný závit	M10
Rozsah natočenia Guľový kĺb	90 Stupeň
Hmotnosť	0,9 kg
Rozsah otáčania Guľový kĺb	360 Stupeň
Polohovacia skrutka vonkajší závit	M18×1,5
Druh produktu	Upínacie zariadenie

