

**Technický zverák s upínacím strmeňom, Šírka čeluste: 75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967590 75
GTIN	2050001741561
Trieda položky	97G

**Popis****Prevedenie:**

Pomocou guľového kĺbu možno hornú časť otáčať alebo vytáčať do najvýhodnejšej pracovnej polohy a upínať pomocou upínacej páky. Zverák sa dá otáčať v krokoch od 6° do 360°; takže je vhodný aj na použitie ako hlboký zverák. Zverák a upínací strmeň alebo skrutkovacia doska z ľahkej zliatiny, lakované kladivkovým tepaným lakom. Skryté ocelové závitové vreteno, čeluste sa otvárajú dopredu. S výmennými ocelovými čelustami.

**Technický opis**

Rozsah natočenia Guľový kĺb	90 Stupeň
Rozsah otáčania Guľový kĺb	360 Stupeň
Hĺbka upnutia	50 mm
Rozsah upnutia	110 mm
Šírka čeluste	75 mm
Rozsah upínania	0 - 80 mm
vymeniteľné čeluste	áno

Vrátane upínacieho strmeňa	áno
Druh produktu	Paralelný zverák

---

## Príslušenstvo

Pár náhradných plastových čelustí Šírka čeluste 75	967620 75
Univerzálne upínacie zariadenie	967650