

Technický zverák so skrutkovacou doskou, Šírka čeluste: 50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	967600 50
GTIN	2050001741578
Trieda položky	97G

Popis

Prevedenie:

Pomocou guľového kĺbu možno hornú časť otáčať alebo vytáčať do najvýhodnejšej pracovnej polohy a upínať pomocou upínacej páky. Zverák sa dá otáčať v krokoch od 6° do 360°; takže je vhodný aj na použitie ako hlboký zverák. Zverák a upínací strmeň alebo skrutkovacia doska z ľahkej zliatiny, lakované kladivkovým tepaným lakom. Skryté ocelové závitové vreteno, čeluste sa otvárajú dopredu. S výmennými plastovými čelustami.

Technický opis

Rozsah upnutia	75 mm
Rozsah otáčania Guľový kĺb	360 Stupeň
Hĺbka upnutia	35 mm
Rozsah natočenia Guľový kĺb	90 Stupeň
Šírka čeluste	50 mm
vymeniteľné čeluste	áno
so skrutkovacou doskou	áno
Druh produktu	Paralelný zverák

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/967600-50>
