


Technický zverák so skrutkovacou doskou, Šírka čeluste: 75mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967600 75
GTIN	2050001741370
Trieda položky	97G

Popis**Prevedenie:**

Pomocou guľového kĺbu možno hornú časť otáčať alebo vytáčať do najvýhodnejšej pracovnej polohy a upínať pomocou upínacej páky. Zverák sa dá otáčať v krokoch od 6° do 360°; takže je vhodný aj na použitie ako hlboký zverák. Zverák a upínací strmeň alebo skrutkovacia doska z ľahkej zliatiny, lakované kladivkovým tepaným lakom. Skryté ocelové závitové vreteno, čeluste sa otvárajú dopredu. S výmennými ocelovými čelustami.

Technický opis

Rozsah otáčania Guľový kĺb	360 Stupeň
Rozsah upnutia	110 mm
Rozsah natočenia Guľový kĺb	90 Stupeň
Hĺbka upnutia	50 mm
Šírka čeluste	75 mm
vymeniteľné čeluste	áno
so skrutkovacou doskou	áno
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Univerzálne upínacie zariadenie

967650

Pár náhradných plastových čelustí Šírka čeluste 75

967620 75