

## Technický zverák s upínacím blokom a upínacím strmeňom, Šírka čeluste: 50mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	967610 50
GTIN	2050001741387
Trieda položky	97G

### Popis

#### Prevedenie:

Pomocou guľového kĺbu možno hornú časť otáčať alebo vytáčať do najvýhodnejšej pracovnej polohy a upínať pomocou upínacej páky. Zverák sa dá otáčať v krokoch od 6° do 360°; takže je vhodný aj na použitie ako hlboký zverák. Zverák a upínací strmeň alebo skrutkovacia doska z ľahkej zliatiny, lakované kladivkovým tepaným lakom. Skryté oceľové závitové vreteno, čeluste sa otvárajú dopredu.

S čelustami z hliníkového bloku na upínanie rôznych tvarov obrobkov.

### Technický opis

Rozsah upnutia	75 mm
Hĺbka upnutia	35 mm
Rozsah natočenia Guľový kĺb	90 Stupeň
Rozsah otáčania Guľový kĺb	360 Stupeň
Šírka čeluste	50 mm
Rozsah upínania	0 - 80 mm

vymeniteľné čeľuste	áno
s upínacím strmeňom	áno
Vrátane upínacieho strmeňa	áno
Druh produktu	Paralelný zverák

### Príslušenstvo

Pár náhradných upínacích blokov z hliníka Šírka čeľuste 50	967630 50
Univerzálne upínacie zariadenie	967650
Pár náhradných upínacích blokov z plastu Šírka čeľuste 50	967635 50