

Garant

Výškovo nastaviteľný stojan pre zveráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430, vhodný pre zverák veľk.: 120

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967540 120
GTIN	4045197694539
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:**

Stabilná a vysokopevnosťná **kovaná časť**/ocelová konštrukcia. Veľmi hladký chod a presné vedenie vďaka komponentom obrábanym na CNC. Mimoriadne silné upínanie vďaka špeciálnemu upínaciu prípravku. Vstavaná plynová tlaková pružina zabezpečuje vyrovnanie hmotnosti pri nastavovaní výšky zveráka. Rýchle upnutie v ľubovoľnej polohe pomocou **bezpečnostnej upínacej páky**.

Výhoda:

Zverák je možné v spojení so zariadením na nastavenie výšky otáčať o 360° **bez prídavnej otočnej dosky**, aby sa obrobok dostal do najvýhodnejšej pracovnej polohy. Pri všetkých výškových a otáčavých pohyboch je zachovaná bezpečnostná vzdialenosť 25 mm požadovaná v norme DIN 31001 časť 1.

Použitie:

Na nastavenie ideálnej výšky zveráka s centimetrovou presnosťou (dôležité najmä v učebniach a školských dielňach).

Vhodné pre:

Paralelné zveráky „Heuer-Front“ č. **967350; 967360**, príp. **HOLEX č. 967420; 967430**.

Rozsah balenia:

Vrát. všetkých upevňovacích skrutiek na montáž na pracovný stôl.

Povrchová úprava farby:

Strieborno-sivá

Technický opis

prestavitel'né nad dosku pracovného stola	93 - 335 mm
Rozsah prestavenia výšky	242 mm
vhodné pre zverák veľk.	120
Hmotnosť	10,7 kg
Druh produktu	Výškovo nastaviteľný stojan