

Garant**Špirálový vrták HSS-E VA, bez povlaku, Ø DC h8: 12,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	116360 12,2
GTIN	4045197031815
Trieda položky	11C

Popis**Prevedenie:****So zosilneným jadrom.**

Povrch so špeciálnou úpravou na zníženie náchylnosti na naváranie a zlepšené odvádzanie triesok.

S ukazovateľom C.

Odporúčanie:**Maximálna hĺbka vrtania:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka napínacích drážok L_c	101 mm
Menovité $\varnothing D_c$	12,2 mm
Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/ot,
Tolerancia menovitého \varnothing	h8
Celková dĺžka L	182 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	1
Norma	DIN 345
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l_2	82,7 mm
Uhol špičky	135 Stupeň

Stopka	Morse kužel
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Typ	INOX
Uhol sklonu zubov	35-40 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	40	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	10	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	12	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	5	S
GG(G)	vhodný	25	K
CuZn	vhodný	80	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		