

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-518, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094478 10
GTIN	10076490478596
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

HyFlex® 11-518. Pružné a jemné rukavice s **nízkou hmotnosťou** len 14 g. Spolu s **vysokou pohyblivosťou prstov** pre menšiu únavu svalov rúk počas dlhého používania. S **technológiou pletenia 18 gauge** a vláknom Dyneema®-Diamond. Zvlášť vhodné na manipuláciu a montáž extrémne malých dielov s ostrými hranami.

Prevedenie reklamného textu:

PU ochranné rukavice proti prerezaniu s povrchovou vrstvou s **vysokou pohyblivosťou prstov**, optimálne u konštrukčných dielov s ostrými hranami.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	3
Dýchacia aktivita	dobré
Veľkosť rukavíc	10

EN 388 Odolnosť proti oderu	3
Materiál povrchovej úpravy	PU
Prilnavosť na mokrom povrchu	dobré
Bez DMF	nie
Pocit na dotyk	velmi dobré
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	3
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
bez silikónov	nie
Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré
Lícovanie	velmi dobré
Séria	HyFlex®
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
Technológia štrikovania	18G
EN 388	3X31B
Podkladový materiál	Nylon; Dyneema®
Povrchová úprava	PU
Materiál	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	modrá
Hmotnosť	14 g
Dĺžka	210 mm
Použitie	viacúčelové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním

