

Garant**CNC odkladacia polica, Šírka 1500 mm, pre nástrojové držiaky: HSK40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	970665 HSK40
GTIN	4045197489265
Trieda položky	91L

Popis**Prevedenie:**

Dno z ocelového plechu s upínačom nástrojov z plastu GARANT. Predná strana so štvorhrannou výstuhou na stabilizáciu. **Rozsah nastavenia v hĺbke 130 mm.** Uzamknutie je možné **vodorovne 90° a šikmo 120°.**

Vhodné pre:

Montáž **zavesením na nosné stĺpiky (skupina 92), CNC regál č. 970680 a vozíky na materiál č. 918590 veľ. 1000 (skupina 91).**

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Nosnosť v nosných stĺpoch 25 kg;

Nosnosť v CNC regáli a vozíku na materiál 50 kg.

Technický opis

Hĺbka	155 mm
Osová vzdialenosť A	60 mm
Počet upínačov nástrojov	33
Výška	80 mm
Šírka	1500 mm
pre nástrojové držiaky	HSK 40

Nosnosť pri zavesení na nosné stĺpy	25 kg
Nosnosť v CNC regále a vozíku na materiál	50 kg
Rozsah použitia	CNC regál
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Šírka 1500 mm
Druh produktu	Odkladacia polica

Príslušenstvo

Plastová vložka Typ HSK40	947390 HSK40
---------------------------	--------------