

# AEG

## Priamočiara píla, Typ: STEP1200XE



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078213 STEP1200XE
GTIN	4002395192762
Trieda položky	07A

### Popis

#### Prevedenie:

Robustné a univerzálne použiteľné zapichovacie píly s kovovými prevodovými skriňami a ochranou proti preťaženiu.

S **rýchlopínacím systémom FIXTEC** pre výmenu zapichovacieho pílového listu do niekoľkých sekúnd a **pripojiteľným výkyvným zdvihom** pre optimálny rezný výkon a odvod triesok pri zníženom opotrebení pílového listu.

#### Rozsah balenia:

Vrátane ochrany proti vytrhávaniu triesok.

Vrátane 2 × pílového listu, odsávacieho adaptéra, kĺzavej základne, 4 m napájacieho kábla, transportného kufríka.

#### Upozornenie:

Zapichovacie pílové listy nájdete pod č. 5888400 – 5888551.

### Technický opis

maximálna hrúbka pílenia drevo	135 mm
Kyvadlový zdvih	4-násobný
vhodné pílové listy pre ručné kmitavé píly	588400 – 588551
maximálna hrúbka pílenia Oceľ	10 mm

Hmotnosť	2,4 kg
Prestavenie skosenia	áno
Príkonnosť	730 W
maximálne vibrácie podľa EN	10,5 m/s <sup>2</sup>
Zvláštnosť	univerzálne použitie
Počet zdvihov	500 - 3000 min <sup>-1</sup>
Výmena nástrojov bez náradia	áno, systém FIXTEC
Označenie výrobcu	STEP1200XE
Balenie	Pepravný kufrík
Konštrukcia	tvar tyče
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Píla

## Príslušenstvo

Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T318A	588400 T318A
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118A	588400 T118A
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118AF	588400 T118AF
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118B	588400 T118B
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T127D	588400 T127D
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T318B	588400 T318B
Súprava listov pre priamočiare píly Označenie T118AHM	588400 T118AHM