

HOLEX**Deliaci kotúč „2 in 1“, Ø kotúčov: 178mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5350 178
GTIN	4045197191823
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Otvorená štruktúra; homogénna konštrukcia; nehučné brúsenie; výstuhová tkanina zo sklenených vlákien pre maximálnu bezpečnosť pri práci pri brúsení za studena; Ø otvoru 22,23 mm. Obsah železa, síry a chlóru neprekračuje 0,1 %, preto je vhodný na obrábanie nehrdzavejúcej ocele (INOX). Na použitie na elektrických a pneumatických uhlových brúskach.

Univerzálny rezací kotúč na oceľ a INOX, ľahko rezateľný a stabilný.
ako 563500.

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v_c .

Špecifikácia:

A30Q-BF (ako 563500) pre oceľ a INOX s vysokým rezným výkonom a dlhou životnosťou.

Obsah:

100 kusov/zväzok.

Upozornenie:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať. Používajte rezné kotúče INOX so zníženou reznou rýchlosťou.

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Šírka kotúča	2,5 mm
Tvar	41
Ø kotúčov	178 mm
Špecifikácia	A30Q-BF
Popis tvaru	rovné
maximálne otáčky	8500 min ⁻¹
pre hrúbky materiálu	7,5 - 12,5 mm
Obsah	100
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		

Ti	podmienene vhodný
GG(G)	podmienene vhodný
suché	vhodný

Príslušenstvo

Deliaci kotúč,,2 in 1" Ø kotúčov 178	563500 178
--------------------------------------	------------