

HOLEX**Rolka brúsneho rúna, 115 mm × 10 m, Štruktúra rúna: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5115 1000
GTIN	4045197575050
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice. Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu, môže sa používať za sucha aj za mokra (**ako pri 556015; 556110; 556115**).

ako 556115.

Výhoda:

- Prispôsobí sa tvaru obrobku.
- Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
- Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
- Môže sa používať za sucha aj za mokra.
- Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

Použitie:

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske. **Veľmi jemné:** Brúsne zrno: karbid kremíka, na najjemnejšie obrábanie povrchov.

Obsah:

4 kolieska/zväzok.

Upozornenie:

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Technický opis

Prevedenie	S Ultra Fine
Farba	sivá
Porovnanie zrnitosti	600 - 1000
Štruktúra rúna	1000
Stupeň jemnosti	veľmi jemný
Obsah	4
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka valčekov	115 mm
Dĺžka valčekov	10 m
Atribút Názov produktu	115 mm × 10 m
Druh produktu	Rolka brúsneho rúna

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		

Nátery	vhodný
Uni	vhodný
mokrú maximum	podmienene vhodný
suché	vhodný

Príslušenstvo

Rolka brúsneho rúna Štruktúra rúna 1000	556115 1000
---	-------------