

HOLEX**Rolka brúsneho rúna, 100 mm × 10 m, Štruktúra rúna: 220****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5110 220
GTIN	4045197575005
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice. Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu, môže sa používať za sucha aj za mokra (**ako pri 556015; 556110; 556115**).

ako 556110.

Výhoda:

- Prispôsobí sa tvaru obrobku.
- Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
- Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
- Môže sa používať za sucha aj za mokra.
- Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

Použitie:

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske. **Stredné/stredne jemné:** Brúsne zrno: Oxid hlinitý, univerzálne použitie.

Obsah:

4 kolieska/zväzok.

Upozornenie:

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Technický opis

Porovnanie zrnitosti	240 - 280
Prevedenie	A fine
Stupeň jemnosti	stredný
Farba	zelená
Štruktúra rúna	220
Obsah	4
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka valčekov	100 mm
Dĺžka valčekov	10 m
Atribút Názov produktu	100 mm × 10 m
Druh produktu	Rolka brúsneho rúna

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		

Nátery	vhodný
Uni	vhodný
mokrú maximum	podmienene vhodný
suché	vhodný

Príslušenstvo

Rolka brúsneho rúna Štruktúra rúna 220	556110 220
--	------------