

HOLEX**Hrubovací brúsny kotúč „2 in 1“, Ø kotúča×šírka kotúča: 230X8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5050 230X8
GTIN	4045197191755
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Otvorená štruktúra; homogénna konštrukcia; nehučné brúsenie; výstuhová tkanina zo sklenených vlákien pre maximálnu bezpečnosť pri práci pri brúsení za studena; Ø otvoru 22,23 mm. Obsah železa, síry a chlóru neprekračuje 0,1 %, preto je vhodný na obrábanie nehrdzavejúcej ocele (INOX). Na použitie na elektrických a pneumatických uhlových brúskach.

- **Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôbené zodpovedajúcej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.**
- **Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)**
- **Uhol brúsenia 20° až 30°**
- **Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.**

Hrubovací brúsny kotúč na **ocel' a INOX** s **dlhou životnosťou** a vysokým obrusovacím výkonom.

Špecifikácia:

A30Q-BF (ako 560500) pre ocel' a INOX s dlhou životnosťou a vysokým obrusovacím výkonom.

Upozornenie:

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Technický opis

Ø kotúčov	230 mm
Ø otvora	22,23 mm
Šírka kotúča	8 mm
maximálne otáčky	6600 min ⁻¹
Obsah	40
Skratka pre brúsivo	A
Špecifikácia	A30Q-BF
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Hrubovací brúsny kotúč,,2 in 1" Ø kotúče×šírka kotúča
230X8

560500 230X8