

**HOLEX****Deliaci kotúč „2 in 1“, Ø kotúčov: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

GG5350 125

GTIN

4045197191816

Trieda položky

GGN

**Popis****Prevedenie:**

Otvorená štruktúra; homogénna konštrukcia; nehučné brúsenie; výstuhová tkanina zo sklenených vlákien pre maximálnu bezpečnosť pri práci pri brúsení za studena; Ø otvoru 22,23 mm. Obsah železa, síry a chlóru neprekračuje 0,1 %, preto je vhodný na obrábanie nehrdzavejúcej ocele (INOX). Na použitie na elektrických a pneumatických uhlových brúskach.

**Univerzálny rezací kotúč na ocel' a INOX**, ľahko rezateľný a stabilný.  
ako 563500.

**Použitie:**

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Špecifikácia:**

**A30Q-BF (ako 563500)** pre ocel' a INOX s vysokým rezným výkonom a dlhou životnosťou.

**Obsah:**

100 kusov/zväzok.

**Upozornenie:**

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať. Používajte rezné kotúče INOX so zníženou reznou rýchlosťou.

**K dispozícii len v súprave zväzok, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.**

## Technický opis

Špecifikácia	A30Q-BF
Popis tvaru	zalomený
Tvar	42
Ø kotúčov	125 mm
Ø otvora	22,23 mm
Šírka kotúča	2 mm
maximálne otáčky	12200 min <sup>-1</sup>
pre hrúbky materiálu	6 - 10 mm
Obsah	100
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		

Ti	podmienene vhodný
GG(G)	podmienene vhodný
suché	vhodný

---

## Príslušenstvo

Deliaci kotúč,,2 in 1" Ø kotúčov 125	563500 125
--------------------------------------	------------