

**HOLEX****Rolka brúsneho rúna, 115 mm × 10 m, Štruktúra rúna: 280****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5115 280
GTIN	4045197575043
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

**Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom** osadeným v spojive z umelej živice. Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu, môže sa používať za sucha aj za mokra (**ako pri 556015; 556110; 556115**).

ako 556115.

**Výhoda:**

- Prispôsobí sa tvaru obrobku.
- Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
- Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
- Môže sa používať za sucha aj za mokra.
- Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

**Použitie:**

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske. **Stredné / stredne jemné:** univerzálne použiteľné na odstránenie jemnej hrdze, ľahkých znečistení, sfarbení; pre dodatočné brúsenie predbežne brúsených alebo kefovaných povrchov alebo pre odstránenie tuku a čistenie pred lakovaním.

**Obsah:**

**4 kolieska/zväzok.**

**Upozornenie:**

**K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.**

## Technický opis

Stupeň jemnosti	stredne jemné
Porovnanie zrnitosti	280 - 360
Farba	červená
Prevedenie	A Very Fine
Štruktúra rúna	280
Obsah	4
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka valčekov	115 mm
Dĺžka valčekov	10 m
Atribút Názov produktu	115 mm × 10 m
Druh produktu	Rolka brúsneho rúna

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		

Drevo	vhodný
Kameň	podmienene vhodný
Nátery	vhodný
Uni	vhodný
mokrú maximum	podmienene vhodný
suché	vhodný

## Príslušenstvo

Rolka brúsneho rúna Štruktúra rúna 280

556115 280