

**Základný policový regál, Hĺbka 800 mm, Výška / šírka police: 2500/1300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 990552 2500/1300 |
| GTIN             | 4004514217912    |
| Trieda položky   | 96P              |

**Popis****Prevedenie:**

Pozinkovaný rám z T-profilu a polica. K dispozícii s maximálnym **zaťažením polic** 250 kg na jednu policu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rasti. Rýchla montáž vďaka jednoduchej zásuvnej konštrukcii.

**Zaťaženie poľa:** pri výške 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg, pri 3000 mm 2300 kg.

**Popis:****Montážne rozmery:**

**Základný regál:** Menovitá dĺžka + 60 mm

**Prídavný regál:** Menovitá dĺžka + 6 mm

**Celková hĺbka rámu:** Menovitá hĺbka + 36 mm

**Použitie:**

Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív a pod. s optimálnym využitím priestoru.

**Rozsah balenia:**

Základný regál s krížovými vzperami. Jedna diagonálna vzpera na prídavnú policu.

**Upozornenie:**

- **Upínacie nožičky sú súčasťou dodávky.**
- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.**
- **Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**
- **Môže sa používať na jednej strane, pretože je vystužený priečnou výstuhou.**
- **Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm.**

- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

## Technický opis

|  |                  |
|--|------------------|
| Výška regálu   | 2500 mm          |
| Počet profilových rámov  | 2                |
| Počet políc  | 6                |
| Montážny rozmer Základný regál Šírka                                   | 1360 mm          |
| Montáž regálu  | Základný regál   |
| Polica Hĺbka   | 800 mm           |
| Hĺbka regálu   | 800 mm           |
| Polica Šírka   | 1300 mm          |
| maximálne zaťaženie poľa   | 1800 kg          |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov) | 250 kg           |
| Polica Hrúbka  | 40 mm            |
| Prestavenie výšky v mriežke  | 25 mm            |
| Prevedenie montáže   | Nástrčný regál   |
| Materiál   | pozinkované      |
| Atribút Názov produktu   | Hĺbka 800 mm     |
| Druh produktu  | Regál s policami |

## Príslušenstvo

|  |                |
|--|----------------|
| Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované<br>Výška x hĺbka 210X800 | 990583 210X800 |
| Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované<br>Výška x hĺbka 410X800 | 990583 410X800 |
| Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované<br>Výška x hĺbka 310X800 | 990583 310X800 |

Upínacia pätká

990852