

Prídavný regál, Šírka 1000 mm, Hĺbka: 500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990602 500
GTIN	4004514249210
Trieda položky	96P

Popis**Prevedenie:**

Pozinkovaný rám z T-profilu a policu. K dispozícii s **maximálnym zaťažením priečinka 150kg na šikmú policu**. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rastri. Rýchle skonštruovanie vďaka jednoduchému zásuvnému vyhotoveniu. Obojstranne použiteľné. **Zaťaženie poľa: 1300 kg.**

Montážny rozmer prídavného regálu: 1006 mm.

Horizontálne deliace vodidlá sa môžu nastaviť v rastri 50 mm. Predná pozdĺžna tyč je zvýšená o 15 mm, a tým sa zabráni pádu tovaru.

Popis:**Montážne rozmery:**

Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm

Prídavný regál: menovitá dĺžka + 6 mm

Hĺbka rámu celkovo: Menovitá hĺbka + 36 mm

Použitie:

Skladovanie plastových nádob, úložných boxov, kartónov a mnoho ďalšieho. Ideálne na uskladnenie „prvý do skladu-prvý zo skladu“.

Rozsah balenia:

7 šikmých polic, každá s 5 deliacimi vodidlami, 2 pozdĺžnymi tyčami, 2 bočnými vodidlami a 1 rovnou krycou policou vrátane upínacích nožičiek.

Upozornenie:

- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.**

- **Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Výška	2000 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	1006 mm
Montáž zákazníkom	áno
Hĺbka	536 mm
Počet políc	7
Šírka	1006 mm
Hĺbka regálu	500 mm
Šírka regálu	1000 mm
Výška regálu	2000 mm
maximálne zaťaženie poľa	1300 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	150 kg
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút Názov produktu	Šírka 1000 mm
Druh produktu	Regál so šikmou policou

Príslušenstvo

Šikmá polica, pozinkovaná Hĺbka 500	990610 500
Upínacia päťka	990852