

**Pár rukavíc 6705, Velkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094530 10
GTIN	4059904096653
Trieda položky	09H

**Popis****Prevedenie:**

6705. PU povrchová vrstva pre vysokú priedušnosť a voľnosť pohybu pre práce vo vlhkom prostredí, ale nie v prostredí s olejom.

**Prevedenie reklamného textu:**

Ochranné rukavice proti porezaniu (trieda 5) s **vynikajúcim pomerom cena-výkon**.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

bez silikónov	áno
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
Bez DMF	nie
Dýchacia aktivita	dobré

Žiaruvzdorná ochrana	dobré
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
Lícovanie	dobré
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
Pocit na dotyk	dobré
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	5
Materiál povrchovej úpravy	PU
Veľkosť rukavíc	10
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	2
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Katégoria ochrany	katégoria II
Obsah	10
Technológia štrikovania	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Podkladový materiál	Taeki
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna / sivá
Norma	EN 407
Hmotnosť	31,8 g
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	C
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním