

**Prídavný regál, Šírka 1000 mm, Hĺbka: 600mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990602 600
GTIN	4004514249227
Trieda položky	96P

**Popis****Prevedenie:**

Pozinkovaný rám z T-profilu a policu. K dispozícii s **maximálnym zaťažením priečinka 150kg na šikmú policu**. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rastri. Rýchle skonštruovanie vďaka jednoduchému zásuvnému vyhotoveniu. Obojstranne použiteľné. **Zaťaženie poľa: 1300 kg**.

Montážny rozmer prídavného regálu: 1006 mm.

Horizontálne deliace vodidlá sa môžu nastaviť v rastri 50 mm. Predná pozdĺžna tyč je zvýšená o 15 mm, a tým sa zabráni pádu tovaru.

**Popis:****Montážne rozmery:**

**Základný regál:** Menovitá dĺžka + 60 mm

**Prídavný regál:** menovitá dĺžka + 6 mm

**Hĺbka rámu celkovo:** Menovitá hĺbka + 36 mm

**Použitie:**

Skladovanie plastových nádob, úložných boxov, kartónov a mnoho ďalšieho. Ideálne na uskladnenie „prvý do skladu-prvý zo skladu“.

**Rozsah balenia:**

7 šikmých polic, každá s 5 deliacimi vodidlami, 2 pozdĺžnymi tyčami, 2 bočnými vodidlami a 1 rovnou krycou policou vrátane upínacích nožičiek.

**Upozornenie:**

- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.**

- **Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

## Technický opis

Výška	2000 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	1006 mm
Počet políc	7
Montáž zákazníkom	áno
Hĺbka	636 mm
Šírka	1006 mm
Hĺbka regálu	600 mm
Šírka regálu	1000 mm
Výška regálu	2000 mm
maximálne zaťaženie poľa	1300 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	150 kg
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút Názov produktu	Šírka 1000 mm
Druh produktu	Regál so šikmou policou

## Príslušenstvo

Šikmá polica, pozinkovaná Hĺbka 600	990610 600
Upínacia päťka	990852