

uvex**Pár rukavíc uvex C500 foam, Veľkosť rukavíc: 9**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094550 9
GTIN	4048612015124
Trieda položky	04W

Popis

Prevedenie:

uvex C500 foam. Rukavica bez silikónu s dobrou mechanickou odolnosťou voči oderu a veľmi dobrou priľnavosťou v suchom a mierne vlhkom prostredí. Vhodná pre kontaktné teplo do 100 °C.

Séria uvex 500. Spoľahlivé ochranné rukavice proti porezaniu s technológiou Bamboo TwinFlex® z bambusovej viskózy, HPPE a polyamidu pre dobrý pocit pri nosení a pokrokovú reguláciu klímy.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Bez DMF	nie
Priľnavosť na mokrom povrchu	primerané
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	5

Lícovanie	velmi dobré
Veľkosť rukavíc	9
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Pocit na dotyk	velmi dobré
bez silikónov	áno
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	2
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Dýchacia aktivita	dobré
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
Séria	uvex C500
Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred porezaním
Kategória ochrany	kategória II
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Podkladový materiál	Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	antracitová / limetková
Norma	EN 407
Hmotnosť	32,8 g
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	C
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním

