

**Pár rukavíc Camapur® Cut 627+, Velkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094476 9
GTIN	4008198862796
Trieda položky	04Q

**Popis****Prevedenie:**

**Camapur® Cut 627+.** Flexibilné ochranné rukavice proti prerezaniu pre montážne práce v suchom a mierne zaolejovanom pracovnom prostredí. S tenkým PU povrchom pre vysoké pohodlie nosenia a zvýšenú priedušnosť. Dobrá bezpečnosť uchopenia aj pri mierne zaolejovaných komponentoch. Vhodné najmä na spracovanie plechov, montážne činnosti so stredným rizikom porezania.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

EN 388 Odolnosť proti oderu	4
Lícovanie	velmi dobré
Materiál povrchovej úpravy	PU
Dýchacia aktivita	velmi dobré

Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
bez silikónov	áno
Označenie výrobcu	Camapur Cut 627+
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	3
Pocit na dotyk	dobré
Bez DMF	áno
Veľkosť rukavíc	9
Séria	Camapur®
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Obsah	14
Technológia štrikovania	13G
elektrostatická vlastnosť	0,3 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Podkladový materiál	HPPE
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	sivá / čierna
Hmotnosť	73 g
Dĺžka	240 - 260 mm
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním

