

**uvex****Pár rukavíc uvex C300 foam, Veľkosť rukavíc: 7**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094480 7
GTIN	4048612021811
Trieda položky	04W

## Popis

### Prevedenie:

**Séria uvex 300.** Ľahké, inovačné rukavice s technológiou Bamboo-TwinFlex® poskytujú dobrú ochranu proti porezaniu, vysokú odolnosť voči oderu a príjemný pocit pri nosení. Technológia uvex climazone zaisťuje vysokú úroveň flexibility a dobrú klímu v rukaviciach a zároveň poskytuje dobrý pocit na dotyk. Oeko-Tex® Standard 100 a bez silikónu.  
uvex C300 foam. S povrchovou vrstvou z peny Soft-Grip pre bezpečné uchopenie vo vlhkom pracovnom prostredí.

### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

### Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

## Technický opis

EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	2
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii

Bez DMF	áno
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
Veľkosť rukavíc	7
Materiál povrchovej úpravy	PU
Lícovanie	velmi dobré
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	3
bez silikónov	áno
Pocit na dotyk	velmi dobré
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
Dýchacia aktivita	dobré
Séria	uvex C300
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Podkladový materiál	Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna
Hmotnosť	14,9 g
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	C
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním

