

**HOLEX****Kotúč na hrubé čistenie (SiC), Ø kotúčov: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5675 115
GTIN	4045197575142
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

**Kotúč na hrubé čistenie** s tanierom zo sklenej tkaniny na priame upnutie na uhlových brúskach. Tvrdé vyhotovenie rúna s otvorenou štruktúrou pre univerzálne použitie (**ako 566750**), ako 566750.

**Použitie:**

S tanierom zo **sklenej tkaniny na priame upnutie** na uhlovú brúsku.

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

**Obsah:**

20 diskov/zväzok.

**Upozornenie:**

Hrubé čistiacie kotúče pre priame brúsky pozri č. 556270 a nasl.

**K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.**

**Technický opis**

Stupeň jemnosti	veľmi hrubý
odporúčané otáčky	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>

Ø kotúčov	115 mm
Ø otvora	22,23 mm
Stupeň tvrdosti	tvrdá
maximálne otáčky	11000 min <sup>-1</sup>
Obsah	20
Skratka pre brúsivo	SiC
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	ploché
maximálna obvodová rýchlosť	60 m/s
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

---

## Príslušenstvo

Kotúč na hrubé čistenie (SiC) Ø kotúčov 115

566750 115