

**Pár rukavíc Waredex Work® 550, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094545 10
GTIN	4008198755005
Trieda položky	04Q

Popis**Prevedenie:**

Waredex Work® 500. Vysoká bezpečnosť úchopu pre manipuláciu so zaolejovanými alebo mokrymi predmetmi vďaka zdrsnenému polyuretánovému povlaku. Dobrý strih a citlivosť zaisťujú vysokú úroveň pohodlia pri nosení. Veľmi vysoká odolnosť proti prerezaniu v kombinácii s mechanickou bariérou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Označenie výrobcu	Waredex Work 550

EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	5
Materiál povrchovej úpravy	PU
Bez DMF	áno
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
bez silikónov	áno
Lícovanie	velmi dobré
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
Pocit na dotyk	dobré
Veľkosť rukavíc	10
Dýchacia aktivita	velmi dobré
Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred porezaním
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	16
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny
Technológia štrikovania	13G
elektrostatická vlastnosť	0,2 sec. podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Podkladový materiál	HPPE, sklo
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	sivá/béžová
Hmotnosť	75 g
Dĺžka	255 - 265 mm
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	C
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním

