

**HOLEX****Fibrový kotúč normálny korund (A), Ø 115 mm, Zrnitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5641 80
GTIN	4045197296047
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

**Vulkanizované vlákno** odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.

**Univerzálny laminátový kotúč HOLEX** na brúsenie všetkých kovov. Typ zrna: **Normálny korund (A)**.

ako 566410.

**Prevedenie reklamného textu:**

Univerzálne laminátové kotúče s veľmi pružným vulkanizovaným vláknom odolným proti roztrhnutiu. Ø otvoru 22,23 mm s krížovým drážkovaním. Typ zrna: Normálny korund (A) (**ako 566410, 566510, 566610**). Na brúsenie všetkých kovov, dreva a plastov.

**Použitie:**

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnyimi kotúčmi č. 566650/566670. Na **brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov** s vysokou **flexibilitou**.

**Obsah:**

250 kusov/zväzok.

**Upozornenie:**

**K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.**

**Technický opis**

Zrnitosť	80
Ø kotúčov	115 mm

Obsah	250
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo	A
Brúsna podložka	Vulkanizačné vlákno
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
Upínač	Rýchlovýmenný systém Roloc™
Ø otvora	22,23 mm
vhodné pre rýchlo výmenný systém	Roloc™
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
maximálne otáčky	13300 min <sup>-1</sup>

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Fíbrový kotúč normálny korund(A) Zrnitosť 80

566410 80