

**HOLEX****Rúnový kotúč so suchým zipsom, Ø 115 mm, Porovnanie zrnitosti: 280****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5694 280
GTIN	4045197575180
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a príľnutie kotúča na podložku (približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965). Zodpovedá 566940.

**Norma:**

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s vyberateľným centrovacím jadrom (ako 566940; 566950).

**Použitie:**

Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965. Na konečnú úpravu, zmatňovanie, prekryvanie s výrazným znížením drsnosti povrchu, ako aj na ľahké čistenie (napr. odstraňovanie nábehovej farby) a odhroťovanie.

**Obsah:**

80 diskov/zväzkov.

**Upozornenie:**

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. 567705ff. K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1

**Technický opis**

Ø kotúčov	115 mm
-----------	--------

Prevedenie	A very fine
Stupeň jemnosti	jemná
Farba	modrá
Porovnanie zrnitosti	280
Obsah	80
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsne rúno

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

---

## Príslušenstvo

Rúnový kotúč so suchým zipsom, Ø 115 mm, Porovnanie zrnitosti: 280

566940 280