

**uvex****Pár rukavíc uvex C300 foam, Veľkosť rukavíc: 8**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094480 8
GTIN	4048612021828
Trieda položky	04W

## Popis

**Prevedenie:**

**Séria uvex 300.** Ľahké, inovačné rukavice s technológiou Bamboo-TwinFlex® poskytujú dobrú ochranu proti porezaniu, vysokú odolnosť voči oderu a príjemný pocit pri nosení. Technológia uvex climazone zaisťuje vysokú úroveň flexibility a dobrú klímu v rukaviciach a zároveň poskytuje dobrý pocit na dotyk. Oeko-Tex® Standard 100 a bez silikónu.  
uvex C300 foam. S povrchovou vrstvou z peny Soft-Grip pre bezpečné uchopenie vo vlhkom pracovnom prostredí.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

## Technický opis

Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
Lícovanie	velmi dobré

Bez DMF	áno
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	3
bez silikónov	áno
Prilňavosť na mastnom povrchu	primerané
Dýchacia aktivita	dobré
Materiál povrchovej úpravy	PU
Prilňavosť na mokrom povrchu	primerané
Pocit na dotyk	velmi dobré
Veľkosť rukavíc	8
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	2
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
Séria	uvex C300
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Podkladový materiál	Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna
Hmotnosť	14,9 g
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	C
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním

