

uvex**Pár rukavíc uvex C300 foam, Veľkosť rukavíc: 9**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094480 9
GTIN	4048612021835
Trieda položky	04W

Popis

Prevedenie:

Séria uvex 300. Ľahké, inovačné rukavice s technológiou Bamboo-TwinFlex® poskytujú dobrú ochranu proti porezaniu, vysokú odolnosť voči oderu a príjemný pocit pri nosení. Technológia uvex climazone zaisťuje vysokú úroveň flexibility a dobrú klímu v rukaviciach a zároveň poskytuje dobrý pocit na dotyk. Oeko-Tex® Standard 100 a bez silikónu.
uvex C300 foam. S povrchovou vrstvou z peny Soft-Grip pre bezpečné uchopenie vo vlhkom pracovnom prostredí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

bez silikónov	áno
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	2
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané

Materiál povrchovej úpravy	PU
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
Dýchacia aktivita	dobré
Pocit na dotyk	velmi dobré
Bez DMF	áno
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
Veľkosť rukavíc	9
Lícovanie	velmi dobré
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	3
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
Séria	uvex C300
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Podkladový materiál	Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna
Hmotnosť	14,9 g
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	C
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním

