

## Prídavný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 500 mm, Výška / šírka police: 3000/1500mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	990755 3000/1500
GTIN	4004514215611
Trieda položky	96P

### Popis

#### Prevedenie:

Pozinkované rámy s profilom T. S policami z drevotrieskových dosiek 19 mm. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rasti. Jednoducho zasunuté traverzy umožňujú rýchle skonštruovanie. Maximálne **zaťaženie priečinka**: 400 kg. **Zaťaženie poľa**: pri výške 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg, pri 3000 mm 2000 kg.

#### Popis:

#### Montážne rozmery:

**Základný regál**: menovitá dĺžka + 60 mm

**Prídavný regál**: menovitá dĺžka + 6 mm

**Hĺbka rámu celkovo**: menovitá hĺbka + 37 mm

**Výška nosníkov**: 65 mm

#### Upozornenie:

- V závislosti od šírky priečinka sa police používajú ako segmentované. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.
- Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky. Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.
- Regály so širokým rozpätím WS 2000 sú kompatibilné s regálmi č. 990500 – 990554, pre ktoré je možné získať ďalšie rozmery a komponenty. Radi vám predstavíme ďalšie možnosti. V prípade záujmu sa opýtajte.

- **Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm. Povolené zaťaženie poľa sa musí znížiť o podiel tejto police.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

## Technický opis

Montáž zákazníkom	áno
Počet úrovní skladovania	5
Montáž regálu	Prídavný regál
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	1506 mm
Materiál úrovne skladovania	Drevotriesková doska
Police Hĺbka	500 mm
Výška	3000 mm
Police Šírka	1500 mm
Šírka	1506 mm
Hĺbka	537 mm
Hĺbka regálu	500 mm
Šírka regálu	1500 mm
Výška regálu	3000 mm
Zaťaženie priečinka	400 kg
maximálne zaťaženie poľa	1800 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	19 mm
Výška nosníka	65 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút Názov produktu	Hĺbka 500 mm
Druh produktu	Regál s veľkým rozpätím

---

## Príslušenstvo

Úroveň uloženia drevotrieskovej dosky Hĺbka 500

990810 500