

## Prídavný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 800 mm, Výška / šírka police: 2500/2500mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 990735 2500/2500 |
| GTIN             | 4004514200952    |
| Trieda položky   | 96P              |

### Popis

#### Prevedenie:

Pozinkované rámy s profilom T. S pozinkovanými policami MULTI<sup>plus</sup> 250 z ocelového plechu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rasti. Jednoducho zasunuté traverzy umožňujú rýchle skonštruovanie. Maximálne **zaťaženie priečinka**: 400 kg. **Zaťaženie poľa**: pri výške 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg, pri 3000 mm 2000 kg.

#### Popis:

#### Montážne rozmery:

**Základný regál**: menovitá dĺžka + 60 mm

**Prídavný regál**: menovitá dĺžka + 6 mm

**Hĺbka rámu celkovo**: menovitá hĺbka + 36 mm

**Výška nosníkov**: 65 mm

#### Použitie:

Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Krátke dodávateľské trasy vďaka obojstrannej použiteľnosti.

#### Upozornenie:

- **V závislosti od šírky priečinka sa police používajú ako segmentované. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.**
- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky. Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**

- Regály so širokým rozpätím WS 2000 sú kompatibilné s regálmi č. 990500 – 990554, pre ktoré je možné získať ďalšie rozmery a komponenty. Radi vám predstavíme ďalšie možnosti. V prípade záujmu sa opýtajte.
- Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm. Povolené zaťaženie poľa sa musí znížiť o podiel tejto police.
- Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

## Technický opis

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Šírka  | 2506 mm                    |
| Polica Hĺbka   | 800 mm                     |
| Materiál úrovne skladovania  | oceľový plech, pozinkovaný |
| Polica Šírka   | 2500 mm                    |
| Montáž regálu  | Prídavný regál             |
| Počet úrovni skladovania   | 4                          |
| Výška  | 2500 mm                    |
| Montážny rozmer Prídavný regál Šírka                                   | 2506 mm                    |
| Montáž zákazníkom  | áno                        |
| Hĺbka  | 837 mm                     |
| Hĺbka regálu   | 800 mm                     |
| Šírka regálu   | 2500 mm                    |
| Výška regálu   | 2500 mm                    |
| Zaťaženie priečinka  | 400 kg                     |
| maximálne zaťaženie poľa   | 1600 kg                    |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 400 kg                     |
| Polica Hrúbka  | 40 mm                      |
| Výška nosníka  | 65 mm                      |
| Prestavenie výšky v mriežke  | 25 mm                      |
| Prevedenie montáže   | Nástrčný regál             |
| Materiál   | pozinkované                |
| Atribút Názov produktu   | Hĺbka 800 mm               |

Druh produktu

Regál s velkým rozpětím

---

**Príslušenstvo**

Úložná úroveň z ocelového plechu, pozinkovaná Hĺbka 800

990805 800

Upínacia päťka

990852