

Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 800 mm, Výška / šírka police: 2000/2250mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 990730 2000/2250 |
| GTIN | 4004514200112 |
| Trieda položky | 96P |

Popis

Prevedenie:

Pozinkované rámy s profilom T. S pozinkovanými policami MULTI^{plus} 250 z ocelového plechu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rasti. Jednoducho zasunuté traverzy umožňujú rýchle skonštruovanie. Maximálne **zaťaženie priečinka**: 400 kg. **Zaťaženie poľa**: pri výške 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg, pri 3000 mm 2000 kg.

Popis:

Montážne rozmery:

Základný regál: menovitá dĺžka + 60 mm

Prídavný regál: menovitá dĺžka + 6 mm

Hĺbka rámu celkovo: menovitá hĺbka + 36 mm

Výška nosníkov: 65 mm

Použitie:

Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Krátke dodávateľské trasy vďaka obojstrannej použiteľnosti.

Upozornenie:

- **V závislosti od šírky priečinka sa police používajú ako segmentované. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.**
- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky. Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**

- Regály so širokým rozpätím WS 2000 sú kompatibilné s regálmi č. 990500 – 990554, pre ktoré je možné získať ďalšie rozmery a komponenty. Radi vám predstavíme ďalšie možnosti. V prípade záujmu sa opýtajte.
- Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm. Povolené zaťaženie poľa sa musí znížiť o podiel tejto police.
- Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

| | |
|--|----------------------------|
| Montážny rozmer Základný regál Šírka | 2310 mm |
| Výška | 2000 mm |
| Montáž zákazníkom | áno |
| Polica Šírka | 2250 mm |
| Polica Hĺbka | 800 mm |
| Montáž regálu | Základný regál |
| Šírka | 2310 mm |
| Počet úrovní skladovania | 3 |
| Materiál úrovne skladovania | oceľový plech, pozinkovaný |
| Hĺbka | 837 mm |
| Hĺbka regálu | 800 mm |
| Šírka regálu | 2250 mm |
| Výška regálu | 2000 mm |
| Zaťaženie priečinka | 400 kg |
| maximálne zaťaženie poľa | 1200 kg |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 400 kg |
| Polica Hrúbka | 40 mm |
| Výška nosníka | 65 mm |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Prevedenie montáže | Nástrčný regál |
| Materiál | pozinkované |
| Atribút Názov produktu | Hĺbka 800 mm |

Druh produktu

Regál s velkým rozpětím

Príslušenstvo

Úložná úroveň z ocelového plechu, pozinkovaná Hĺbka 800

990800 800

Upínacia päťka

990852